




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0015A04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67

Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică		
Cablu: 15 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)		

Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată		




E10435



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0015A04

Racord



BN = maro
BK = negru
BU = albastru
WH = alb

Culorile conecticii :