


E10437



Distribuitoare Y

ZDO2H040MSS0005H05



Aplicatie		
Caracteristici speciale	fără silicon; Fara Halogen; contacte aurite	
Fără silicon	da	
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Curent total Max. pe modul/slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...80
Protectie	IP 67	
Date mecanice		
Greutate	[g]	160,7
Materiale	TPU	
Material turnat	TPU	
Material piuliță	alama, nichelată	
Numarul de porturi splitter box	2	
Tip conector	M12	
Observații		
Unitate de ambalare	1 buc.	



Distribuitoare Y

ZDO2H040MSS0005H05

Conectare electrică

Cabluri: 5 m, PUR, Fara Halogen, negru, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord

BN	1 (1...2)	C
BU	3 (1...2)	C
BK	4 (1)	C
WH	4 (2)	C

	Culorile conecticii :
BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb