




Cablu de conectare

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC011
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 67

Date mecanice


Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată






Cablu de conectare

VDOGH040MSS00,6B04STGH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR / PVC; 4 x 0,34 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

