




Conector demontabil mama

SDOGM120MSSFKPG



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Curent total Max.	[A]	7,5

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 65

Date mecanice

Greutate	[g]	77
Dimensiuni	[mm]	26 x 26 x 49
Materiale		alama nichelată
Material turnat		alama, nichelată
Material piuliță		alama, nichelată

Observații


Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Conectare prin lipire: ...1 mm²; Invelis cablu: Ø 10...14 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M23, drept; Corp turnat: alama, nichelată; Blocare: alama, nichelată



E10448



Conector demontabil mama

SDOGM120MSSFKPG

Racord

