




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042VAS0015E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67

Date mecanice

Materiale	TPU transparent
Material turnat	TPU, transparent
Material piuliță	inox (1.4404 / 316L)

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 15 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Moment de strângere: 0,5 Nm



E10452



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042VAS0015E03

Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru