




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032MSS0020A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



| Date electrice               |                      |                  |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| Tensiune de lucru            | [V]                  | 10...30 DC       |
| Clasa de protectie           |                      | III              |
| Iesiri                       |                      |                  |
| Model electric               |                      | PNP              |
| Condițiile mediului          |                      |                  |
| Temperatură de ambianță      | [°C]                 | -25...90         |
| Protectie                    |                      | IP 67            |
| Date mecanice                |                      |                  |
| Dimensiuni                   | [mm]                 | 17 x 10 x 26     |
| Materiale                    |                      | TPU transparent  |
| Material turnat              |                      | TPU, transparent |
| Material piuliță             |                      | alama, nichelată |
| Afisaj / elemente de operare |                      |                  |
| Display                      | Stare de funcționare | 1 x LED, galben  |
|                              | Operare              | 1 x LED, verde   |
| Observații                   |                      |                  |
| Unitate de ambalare          |                      | 1 buc.           |

# E10453



## Cabluri de conectare cu mufa


ADOAF032MSS0020A03

### Conectare electrică


Cablu: 20 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: alama, nichelată



### Racord



BN =  
BK =  
BU =

Culorile conecticii :  
maro  
negru  
albastru