




Cablu de conectare

VDOGH040MSS00,3A04STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC010
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...85
Protecție		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 42
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm






Cablu de conectare

VDOGH040MSS00,3A04STGH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR / PVC, portocaliu; 4 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm

