




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0010A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC003
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 42
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10469



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0010A03

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: inox (1.4404 / 316L)



Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
	albastru