




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS07,5F03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 43
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, anti-stropi
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cablu: 7,5 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; rețea de raze; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)		
Conectare electrică - Conector mama		

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, anti-stropi



E10471



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS07,5F03

Racord



BN =

BK =

BU =

Culorile conecticii :

maro

negru

albastru