




Distribuitoare Y

ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...60 AC/DC
Curent total Max. pe modul/slot	[A]	4
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Numarul de porturi splitter box		2
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Distribuitoare Y


ZDOAH040MSS0,07A02DOGH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 0,77 m, PUR / PVC, negru, Ø 5 mm; 2 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 2 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Conectare electrică - mufa

Conector: 2 x M12; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Racord

