

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042MSS0010F03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
-------------------------	------	----------

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
------------	------	--------------

Materiale	TPU transparent
-----------	-----------------

Material turnat	TPU, transparent
-----------------	------------------

Material piuliță	alama, anti-stropi
------------------	--------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E10491



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042MSS0010F03

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; rețea de raze; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: alama, anti-stropi



Racord



Culorile conecticii :
BN = maro
BK = negru
BU = albastru