




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042ZDS0002A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC007
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	26 x 15 x 38
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10494



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH042ZDS0002A03

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune



Racord



BN =
BK =
BU =

Culorile conecticii :
maro
negru
albastru