


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH032ZDS0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
-------------------------	------	----------

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	26 x 15 x 38
------------	------	--------------

Materiale	PUR
-----------	-----

Material turnat	PUR
-----------------	-----

Material piuliță	Zinc turnat sub presiune
------------------	--------------------------

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E10496



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH032ZDS0005A03

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune



Racord



BN =
BK =
BU =

Culorile conecticii :
maro
negru
albastru