


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040ZDS0002A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC001

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
-------------------	-----	-------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
-------------------------	------	----------

Protecție	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 47
------------	------	--------------

Materiale	PUR
-----------	-----

Material turnat	PUR
-----------------	-----

Material piuliță	Zinc turnat sub presiune, nichelată
------------------	-------------------------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E10498



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040ZDS0002A03

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată



Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru