




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040ZDS0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
-------------------	-----	-------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 47
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²
--

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată



E10499



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040ZDS0005A03

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru