

E10511




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042MSS0002F03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E10912

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU transparent
Material turnat		TPU, transparent
Material piuliță		alama, anti-stropi
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10511



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042MSS0002F03

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; rețea de raze; 3 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: alama, anti-stropi



Racord



BN =
BK =
BU =

Culorile conecticii :
maro
negru
albastru