

## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042MSS0005E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Date electrice

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Tensiune de lucru | [V] | 10...30 DC |
|-------------------|-----|------------|

## Iesiri

|                |     |
|----------------|-----|
| Model electric | PNP |
|----------------|-----|

## Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...90 |
|-------------------------|------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Protectie | IP 67 |
|-----------|-------|

## Date mecanice

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Materiale | TPU transparent |
|-----------|-----------------|

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Material turnat | TPU, transparent |
|-----------------|------------------|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Material piuliță | alama, nichelată |
|------------------|------------------|

## Afisaj / elemente de operare

|         |                      |                 |
|---------|----------------------|-----------------|
| Display | Stare de funcționare | 1 x LED, galben |
|         | Operare              | 1 x LED, verde  |

## Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

# E10516



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042MSS0005E03

### Conectare electrică

Cablu: 5 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



### Racord



BN =  
BK =  
BU =

Culorile conecticii :  
maro  
negru  
albastru