




Cablu de conectare

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC051
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cablu de conectare

VDOAH042MSS00,6A03STGH030MSS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (180 x Ø 0,05 mm)

Racord



Culorile conecticii :

BK = negru
BN = maro
BU = albastru

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm

