



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH040MSS07,5E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică		
Cabluri: 7,5 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)		
Conectare electrică - Conector mama		

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



E10532



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH040MSS07,5E03

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru