


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030MSS07,5E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[M]	< 60 AC / < 75 DC
Clasa de protecție		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cabluri: 7,5 m, PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată




E10539



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030MSS07,5E03

Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru