


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGF030PLS0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11487

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...55 DC
Clasa de protecție		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-40...85
Protecție		IP 67

Date mecanice

Materiale	PUR
Material turnat	PUR
Material piuliță	alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E10542



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGF030PLS0005A03

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR / PVC, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată



Racord



BN = Culoarele conecticii :
BK = maro
BU = negru
 albastru