


Cablu de conectare

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru [V]	10...30 DC
Clasa de protecție	III

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protecție	IP 67

Date mecanice

Materiale	PUR
Material turnat	PUR
Material piuliță	alama, nichelată

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Cablu de conectare

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată



Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Racord



Conectare electrică - Buchse



Racord



E10551



Cablu de conectare

VDOAG032--S00,3A03STGH030MSS

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată