




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0010E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC

Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Protectie		IP 67

Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 35
Materiale		PA 6.6
Material turnat		PA 6.6
Material piuliță		POM

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică		
Cablul: 10 m, PVC, galben, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22		

Conectare electrică - Conector mama		
Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6; Blocare: POM		




E10558



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0010E03

Racord



BK = Culorile conecticii :
BN = negru
BU = maro
 albastru