


Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0015E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------	-----	---------------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
-------------------------	------	----------

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 35
------------	------	--------------

Materiale	PA 6.6
-----------	--------

Material turnat	PA 6.6
-----------------	--------

Material piuliță	POM
------------------	-----

Observații


Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică

Cablu: 15 m, PVC, galben, Ø 5,84 mm; 3 x 0,34 mm² / AWG 22

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6; Blocare: POM






Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040MSS0015E03

Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
	albastru