

E10561




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042MSS0010E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E10635

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru [V] 10...30 DC

Iesiri

Model electric PNP

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -20...70

Protectie IP 67

Date mecanice

Dimensiuni [mm] 29 x 15 x 44

Materiale PA 6.6

Material turnat PA 6.6

Material piuliță alama, nichelată

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

E10561



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH042MSS0010E03

Conectare electrică


Cablu: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 4,5 mm; rețea de raze; 3 x 0,34 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6; Blocare: alama, nichelată



Racord



BN = Culorile conecticii :
BK = maro
BU = negru
 albastru