




Adaptor

VSTGH040ALS0000-04STGH040ALS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
Protecție		IP 67

Date mecanice

Materiale	Aluminiu
Material turnat	Aluminiu
Material piuliță	Aluminiu

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: Aluminiu; Blocare: Aluminiu





Adaptor

VSTGH040ALS0000-04STGH040ALS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12; codificare: A; Corp turnat: AluminIU; Blocare: AluminIU



Racord

