




Cablu de conectare

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
-------------------------	------	----------

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Materiale	PA 6.6
-----------	--------

Material turnat	PA 6.6
-----------------	--------

Material piuliță	Aluminiu, negru eloxat
------------------	------------------------

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Cablu de conectare

VDOAH042MSS0002B03STGH040MSS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6; Blocare: Aluminiu, negru eloxat



Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR, portocaliu; rețea de raze; 3 x 0,34 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6; Blocare: Aluminiu, negru eloxat

