




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042MSS0002A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
Materiale		TPU transparent
Material turnat		TPU, transparent
Material piuliță		alama, nichelată
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10576



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042MSS0002A03

Conectare electrică

Cablu: 2 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU, transparent; Blocare: alama, nichelată



Racord



BN =
BK =
BU =

Culorile conecticii :
maro
negru
albastru