

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSS0005A05

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC074

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 30 AC / < 36 DC
-------------------	-----	-------------------

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
-------------------------	------	----------

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	27 x 15 x 39
------------	------	--------------

Materiale	TPU
-----------	-----

Material turnat	TPU
-----------------	-----

Material piuliță	alama, nichelată
------------------	------------------

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E10589



Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH050MSS0005A05

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5,2 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată



Racord

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
5	GY

BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
WH =	albastru
	alb