


Cablu de conectare

VDOAF030MSS01,5A03STGF030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru [V]	< 60 AC/DC
Clasa de protecție	III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protecție	IP 68

Date mecanice

Materiale	PUR
Material turnat	PUR
Material piuliță	Zinc turnat sub presiune, nichelată

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată



E10603



Cablu de conectare

VDOAF030MSS01,5A03STGF030MSS

Conectare electrică

Cablu: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² (128 x Ø 0,05 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată

