




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042VAS0010E03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Tensiune de lucru | [V] | 10...30 DC |
|-------------------|-----|------------|

Iesiri

|                |     |
|----------------|-----|
| Model electric | PNP |
|----------------|-----|

Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...90 |
| Protectie               |      | IP 67    |

Date mecanice

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Materiale        | PUR                |
| Material turnat  | PUR                |
| Material piuliță | inox(1.4305 / 303) |

Observații


|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: inox(1.4305 / 303)




# E10610



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042VAS0010E03

### Racord



Culorile conecticii :

|      |          |
|------|----------|
| BK = | negru    |
| BN = | maro     |
| BU = | albastru |