




Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032ZDS0002A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protectie		III
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	17 x 10 x 26
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10612



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAF032ZDS0002A03

Conectare electrică


Cablu: 2 m, PUR / PVC, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune



Racord



BN =
BK =
BU =

Culorile conecticii :
maro
negru
albastru