

E10614




Cablu de conectare

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11386

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protecție		III

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 68

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 46
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------



Cablu de conectare

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată



Conectare electrică

Cablu: 0,3 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


Racord



Conectare electrică - Buchse



Racord



E10614



Cablu de conectare

VDOAF032ZDS00,3A03STGH030ZDS

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată