

Cabluri de conectare cu mufa

ADOAF032ZDS0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protecție		III

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	17 x 10 x 26
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E10615



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAF032ZDS0005A03

Conectare electrică


Cablu: 5 m, PUR / PVC, negru, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune



Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru