

## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042ZDS0005A04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



## Date electrice

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Tensiune de lucru | [V] | 10...30 DC |
|-------------------|-----|------------|

## Iesiri

|                |     |
|----------------|-----|
| Model electric | PNP |
|----------------|-----|

## Condițiile mediului

|                         |      |          |
|-------------------------|------|----------|
| Temperatură de ambianță | [°C] | -25...90 |
|-------------------------|------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Protectie | IP 67 |
|-----------|-------|

## Date mecanice

|            |      |              |
|------------|------|--------------|
| Dimensiuni | [mm] | 36 x 15 x 26 |
|------------|------|--------------|

|           |     |
|-----------|-----|
| Materiale | PUR |
|-----------|-----|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Material turnat | PUR |
|-----------------|-----|

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Material piuliță | Zinc turnat sub presiune, nichelată |
|------------------|-------------------------------------|

## Observații

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

# E10616



## Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042ZDS0005A04

### Conectare electrică


Cablu: 5 m, PVC, negru, Ø 4,5 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată



### Racord



Culorile conecticii :

|      |          |
|------|----------|
| BK = | negru    |
| BN = | maro     |
| BU = | albastru |
| WH = | alb      |