




Cablu de conectare

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protectie		III
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 68
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 46
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		Zinc turnat sub presiune, nichelată
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.



Cablu de conectare

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată



Conectare electrică

Cablu: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)


Racord



Conectare electrică - Buchse



Racord



E10617



Cablu de conectare

VDOAF032ZDS00,6A03STGH030ZDS

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: Zinc turnat sub presiune, nichelată