




Conector demontabil mama

SDOAF030ZDSFKPK

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Clasa de protectie		III


Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protectie		IP 67

Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	25 x 13 x 42
Materiale		PA
Material turnat		PA
Material piuliță		ZnAl / Ni

Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: ZnAl / Ni



E10619



Conector demontabil mama

SDOAF030ZDSFKPK

Racord

