


Conector demontabil mama

SDOGF030ZDSFKPK

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11552

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	< 60 AC/DC
Clasa de protecție		III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-25...70
Protecție		IP 67

Date mecanice


Dimensiuni	[mm]	13 x 13 x 44
Materiale		PA
Material turnat		PA
Material piuliță		ZnAl / Ni

Observații

Unitate de ambalare		1 buc.
---------------------	--	--------

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: ZnAl / Ni



E10620



Conector demontabil mama

SDOGF030ZDSFKPK

Racord

