

E10622




Conector demontabil mama

SDOAH050MSSFKPG

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: E11512

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru [V] < 50 AC/DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...90

Protectie IP 67

Date mecanice

Dimensiuni [mm] 35 x 20 x 31

Materiale PA

Material turnat PA

Material piuliță alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.



Conector demontabil mama


SDOAH050MSSFKPG

Conectare electrică

terminale: ...0,75 mm²; Invelis cablu: Ø 6...8 mm

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA; Blocare: alama, nichelată



Racord

