

Cabluri de conectare cu mufa

ADOGG030--S0010A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

No scale drawing available

Aplicatie

Caracteristici speciale

Fara Halogen

Date electrice

Tensiune de lucru [V]

< 60 AC / < 75 DC

Clasa de protectie

III

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C]

-25...90

Protectie

IP 65

Date mecanice

Dimensiuni [mm]

8 x 8 x 31

Materiale

TPU

Material turnat

TPU

Observații

Unitate de ambalare

1 buc.

Conectare electrică

Cablu: 10 m, PUR / PVC, Fara Halogen, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU



E10623



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGG030--S0010A03

Racord



BK =	Culorile conecticii :
BN =	negru
BU =	maro
	albastru