


Cabluri de conectare cu mufa

ADOAH042ALS0010F03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
-------------------	-----	------------

Iesiri

Model electric	PNP
----------------	-----

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță	[°C]	-20...70
-------------------------	------	----------

Protectie	IP 67
-----------	-------

Date mecanice

Dimensiuni	[mm]	29 x 15 x 44
------------	------	--------------

Materiale	PA 6.6
-----------	--------

Material turnat	PA 6.6
-----------------	--------

Material piuliță	Aluminiu
------------------	----------

Afisaj / elemente de operare

Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare	1 buc.
---------------------	--------

E10635



Cabluri de conectare cu mufa


ADOAH042ALS0010F03

Conectare electrică


Cablu: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 4,5 mm; rețea de raze; 3 x 0,34 mm²

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PA 6.6; Blocare: Aluminiiu



Racord



BN =	Culorile conecticii :
BK =	maro
BU =	negru
	albastru