

E10644




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0005A03

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC002

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protecție		IP 67
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 47
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		inox(1.4305 / 303)
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10644



Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0005A03

Conectare electrică

Cablu: 5 m, PUR / PVC, negru, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm² (182 x Ø 0,05 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: inox(1.4305 / 303)



Racord



BK = Culoarele conecticii :
BN = negru
BU = maro
 albastru