

E10655




Cablu de conectare

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVC052

Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Date electrice

Tensiune de lucru [V] 10...30 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...90

Protecție IP 67

Date mecanice

Materiale PUR

Material turnat PUR

Material piuliță alama, nichelată

Afisaj / elemente de operare

Display Stare de funcționare 1 x LED, galben

Operare 1 x LED, verde

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.



Cablu de conectare

VDOAH042MSS0001A03STGH030MSS

Conectare electrică - mufa


Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm



Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR / PVC, portocaliu, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, cu cot; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată; Moment de strângere: 0,5 Nm

