


E10657



Cablu de conectare

VDOAF032MSS0001A03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	10...30 DC
Clasa de protectie		III
Iesiri		
Model electric		PNP
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 67
Date mecanice		
Materiale		PUR
Material turnat		PUR
Material piuliță		alama, nichelată
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
	Operare	1 x LED, verde
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată





Cablu de conectare

VDOAF032MSS0001A03STGH030MSS

Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR / PVC; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Racord



Conectare electrică - Buchse



Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M8, cu cot; Corp turnat: PUR; Blocare: alama, nichelată