




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGK190MSS0005B19

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



Date electrice

|                   |     |            |
|-------------------|-----|------------|
| Tensiune de lucru | [V] | 10...30 DC |
|-------------------|-----|------------|

Condițiile mediului

|           |       |
|-----------|-------|
| Protectie | IP 65 |
|-----------|-------|

Date mecanice

|                  |      |                  |
|------------------|------|------------------|
| Dimensiuni       | [mm] | 26 x 26 x 49     |
| Materiale        |      | alama nichelată  |
| Material turnat  |      | alama, nichelată |
| Material piuliță |      | alama, nichelată |

Observații


|                     |        |
|---------------------|--------|
| Unitate de ambalare | 1 buc. |
|---------------------|--------|

Conectare electrică

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| Cablu: 5 m, PUR; 16 x 0,5 mm <sup>2</sup> (64 x Ø 0,1 mm ) |
|------------------------------------------------------------|

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M23; Corp turnat: alama, nichelată; Blocare: alama, nichelată





## Cabluri de conectare cu mufa

ADOGK190MSS0005B19

## Racord

|    |       |
|----|-------|
| 1  | VT    |
| 2  | RD    |
| 3  | GY    |
| 4  | RD/BU |
| 5  | GN    |
| 6  | BU    |
| 7  | GY/PK |
| 8  | WH/GN |
| 9  | WH/YE |
| 10 | WH/GY |
| 11 | BK    |
| 12 | GN/YE |
| 13 | YE/BN |
| 14 | BN/GN |
| 15 | WH    |
| 16 | YE    |
| 17 | PK    |
| 18 | GY/BN |
| 19 | BN    |

|      |                       |
|------|-----------------------|
|      | Culorile conecticii : |
| BK = | negru                 |
| BN = | maro                  |
| BU = | albastru              |
| GN = | verde                 |
| GY = | gri                   |
| PK = | roz                   |
| RD = | roșu                  |
| VT = | violet                |
| WH = | alb                   |
| YE = | galben                |