




Cabluri de conectare cu mufa

ADOGH040VAS0010E04

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva

Articole alternative: EVT002
Țineți seama la alegerea articolului alternativ și a accesoriilor de eventuale date tehnice care pot fi diferite!



Aplicatie		
Caracteristici speciale		fără silicon; contacte aurite
Fără silicon		da
Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Curent total Max.	[A]	4
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...100
Protectie		IP 68; IP 69K
Date mecanice		
Dimensiuni	[mm]	15 x 15 x 46
Materiale		PVC
Material turnat		PVC
Material piuliță		inox (1.4404 / 316L)
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.

E10663



Cabluri de conectare cu mufa


ADOGH040VAS0010E04

Conectare electrică


Cablu: 10 m, PVC, portocaliu, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: PVC; Blocare: inox (1.4404 / 316L); Contacte: aurit; Moment de strângere: 0,7...0,9 Nm



Racord



Culorile conecticii :

BK =	negru
BN =	maro
BU =	albastru
WH =	alb