




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 gri

Date electrice		
Tensiune de lucru	[V]	< 24 AC/DC
Condițiile mediului		
Temperatură de ambianță	[°C]	-25...90
Protectie		IP 65
Date mecanice		
Materiale		TPU
Material turnat		TPU
Material piuliță		alama, nichelată
Afisaj / elemente de operare		
Display	Stare de funcționare	1 x LED, galben
Observații		
Unitate de ambalare		1 buc.
Conectare electrică - mufa		

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC041MSS0003B03STGH030MSS

Conectare electrică

Cablu: 3 m, PUR; 3 x 0,34 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

