




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 gri

|                              |                      |                  |
|------------------------------|----------------------|------------------|
| Date electrice               |                      |                  |
| Tensiune de lucru            | [V]                  | < 24 AC/DC       |
| Condițiile mediului          |                      |                  |
| Temperatură de ambianță      | [°C]                 | -25...90         |
| Protectie                    |                      | IP 65            |
| Date mecanice                |                      |                  |
| Materiale                    |                      | TPU              |
| Material turnat              |                      | TPU              |
| Material piuliță             |                      | alama, nichelată |
| Afisaj / elemente de operare |                      |                  |
| Display                      | Stare de funcționare | 1 x LED, galben  |
| Observații                   |                      |                  |
| Unitate de ambalare          |                      | 1 buc.           |
| Conectare electrică - mufa   |                      |                  |

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată






## Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC041--S0001B03STGH040MSS

### Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### Racord



### Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

