




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 gri

Aplicatie	
Execuție	cu amplificator
Date electrice	
Tensiune de lucru [V]	12...40 DC
Condițiile mediului	
Temperatură de ambianță [°C]	-25...90
Protecție	IP 65
Date mecanice	
Materiale	TPU
Material turnat	TPU
Material piuliță	alama, nichelată
Observații	
Unitate de ambalare	1 buc.
Conectare electrică - mufa	

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată






Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC040MSS0001B03STGH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 1 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

