




Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Articolul nu mai este disponibil - inregistrare in arhiva



1 gri

Aplicatie

Execuție cu amplificator

Date electrice

Tensiune de lucru [V] 12...40 DC

Condițiile mediului

Temperatură de ambianță [°C] -25...90

Protectie IP 65

Date mecanice

Materiale TPU

Material turnat TPU

Material piuliță alama, nichelată

Observații

Unitate de ambalare 1 buc.

Conectare electrică - mufa

Conector: 1 x M12, drept; codificare: A; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată






Cablu prelungitor cu stecher tip valva

VVSAC041--S0003B03STGH040MSS

Conectare electrică

Cablu: 3 m, PUR; 3 x 0,5 mm²

Racord



Conectare electrică - Conector mama

Conector: 1 x valva de tip A DIN, cu cot; Corp turnat: TPU; Blocare: alama, nichelată

